


PFF Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14 Couplers, Worldwide Design



CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

ESPECIFICAÇÕES

Versão do projeto: Worldwide (Globally Available Materials)

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro (Ø)	Altura (H)
EL12PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	12 mm	#4	10M	65 mm	17 mm
EL28PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	28 mm	#9	30M	95 mm	20 mm
EL40PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	40 mm			95 mm	20 mm

Número de catálogo	Material	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro (Ø)	Altura (H)
EL20PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	20 mm	#6	20M	75 mm	20 mm
EL36PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	36 mm	#11	35M	95 mm	20 mm
EL22PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	22 mm	#7		95 mm	20 mm
EL16PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	16 mm	#5	15M	65 mm	20 mm
EL32PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	32 mm	#10		95 mm	20 mm
EL25PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Aço	25 mm	#8	25M	95 mm	20 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Cor
EL12PFFN	Vermelho
EL28PFFN	Black
EL40PFFN	Green
EL20PFFN	Yellow
EL36PFFN	Blue
EL22PFFN	Blue
EL16PFFN	Black
EL32PFFN	Yellow
EL25PFFN	Vermelho

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE