

Kit do testador remoto do terminal de para-raios aéreo com ionização



O Testador remoto do terminal aéreo nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE) é um sistema de monitoramento totalmente autônomo para terminais aéreos de emissão antecipada de streamer (early streamer emission air terminals, ESEAT) e não requer investimentos adicionais em hardware, software, monitoramento ou sistemas de interface adicionais. Economize tempo e dinheiro evitando aluguéis de equipamentos necessários para testar manualmente seu sistema ESE. O Testador remoto do terminal aéreo nVent ERICO ESE apresenta três luzes LED para alertar se seu ESEAT, testador ou sistema completo ficar inoperante a qualquer momento durante o dia. Para facilitar o monitoramento, as luzes LED são codificadas por cores, para indicar qual parte do sistema precisa ser substituída. O recurso remoto do Testador remoto do terminal aéreo nVent ERICO ESE permite que os usuários garantam rapidamente que seu sistema de proteção de iluminação esteja totalmente operacional e que suas instalações estejam protegidas a qualquer momento.

CARACTERÍSTICAS

Permite o monitoramento diário ininterrupto do status do sistema de para-raios com ionização

Totalmente autônomo

Não requer software ou acessórios adicionais

Luzes LED coloridas indicam mau funcionamento específico da peça, para permitir a substituição rápida e fácil

Instalação fácil e rápida inicialização

Alimentação solar para sustentabilidade (sem necessidade de baterias)

Resistência superior à corrosão, mesmo em ambientes de alta salinidade

Adequado para uso com vários sistemas de cabos de descida, inclusive fita e condutor filamentado, além de condutores de descida com isolamento, como os nVent ERICO ISO nV e nVent ERICO Ericore

As luzes LED ficam visíveis a até 100 metros de distância

ESPECIFICAÇÕES

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Compatible with SI60I316RT Early Streamer Emission Terminal (sold separately).

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE