

PPP Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14, European Design



The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.

CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Color coded for the appropriate coupler size

ESPECIFICAÇÕES

Versão do projeto: European (Specialty Materials)

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro (Ø)	Altura (H)
EL1416PPP	153280	14 mm, 16 mm	#5	15M	27 mm	13 mm
EL1012PPP	153240	10 mm, 12 mm	#3, #4	10M	22 mm	13 mm
EL2225PPP	153360	22 mm, 25 mm	#7, #8	25M	41 mm	16 mm
EL18PPP	153310	18 mm			33 mm	16 mm
EL20PPP	153320	20 mm	#6	20M	33 mm	16 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro (Ø)	Altura (H)
EL40PPP	153420	40 mm			64 mm	16 mm
EL2830PPP	153380	28 mm, 30 mm	#9	30M	46 mm	16 mm
EL32PPP	153400	32 mm	#10		52 mm	16 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Cor
EL1416PPP	153280	Black
EL1012PPP	153240	Vermelho
EL2225PPP	153360	Vermelho
EL18PPP	153310	Branco
EL20PPP	153320	Yellow
EL40PPP	153420	Green
EL2830PPP	153380	Black
EL32PPP	153400	Yellow

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE