

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Light, Unshielded

Power Utilities

Non-EMC shielded subrack for backplane mounting, light version.



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Subrack with side panel type L ("light") with integrated 19" support brackets

Horizontal rail type "light"

Aluminum construction

Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip

Installed load up to 7.5 kg

Supplied as space-saving flat-pack

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Profundidade	Quantidade por embalagem	For Mounting	Board Depth	Inclui alça
24564-433	6 U	295 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm	Não
24564-432	6 U	235 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm	Não
24564-431	6 U	175 mm	1	Backplane	160 mm	Não
24564-133	3 U	295 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm	Não
24564-132	3 U	235 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm	Não
24564-131	3 U	175 mm	1	Backplane	160 mm	Não

Table 2/2

Número de catálogo	Instalação	Em conformidade com	EMC Shielding	Product Type	Rack Width	Static Load
24564-433	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	Não	Subrack/Chassis	84 HP	7.5 kgf
24564-432	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	Não	Subrack/Chassis	84 HP	7.5 kgf
24564-431	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	Não	Subrack/Chassis	84 HP	7.5 kgf
24564-133	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	Não	Subrack/Chassis	84 HP	7.5 kgf
24564-132	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	Não	Subrack/Chassis	84 HP	7.5 kgf
24564-131	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1	Não	Subrack/Chassis	84 HP	7.5 kgf

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Subrack is not prepared for shielding, retrofit for protection class IP 20 possible

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE