

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Retrofit Shielding

Concessionárias de energia

Non-shielded subrack for backplane mounting.



CERTIFICAÇÕES



RECURSOS

Subrack with side panel type F ("flexible"), front 19" bracket included, depth-adjustable 19" bracket sold separately (not included in items delivered)

Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip

Aluminum construction

IP 20, in accordance with IEC 60529

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

Supplied as space-saving flat-pack

Horizontal rail type "light"

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número do catálogo	Rack Height	Profundidade	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	EMC Gasket Type
24563-131	3 U	175 mm	1	Backplane	160 mm	Aço inoxidável
24563-132	3 U	235 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm	Aço inoxidável
24563-133	3 U	295 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm	Aço inoxidável
24563-134	3 U	355 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Aço inoxidável
24563-135	3 U	415 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Aço inoxidável
24563-136	3 U	475 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Aço inoxidável
24563-431	6 U	175 mm	1	Backplane	160 mm	Aço inoxidável
24563-432	6 U	235 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm	Aço inoxidável
24563-433	6 U	295 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm	Aço inoxidável
24563-434	6 U	355 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Aço inoxidável
24563-435	6 U	415 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Aço inoxidável
24563-436	6 U	475 mm	1	Backplane	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Aço inoxidável

Table 2/3

Número do catálogo	Handle Included	Instalação	Em conformidade com	EMC Shielding	Product Type	Rack Width
24563-131	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis	84 HP
24563-132	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis	84 HP

Número do catálogo	HandleIncluded	Instalação	Em conformidade com	EMC Shielding	Product Type	Rack Width
24563-133	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis	84 HP
24563-134	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis	84 HP
24563-135	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis	84 HP
24563-136	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis	84 HP
24563-431	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis	84 HP
24563-432	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis	84 HP
24563-433	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis	84 HP
24563-434	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis	84 HP
24563-435	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis	84 HP
24563-436	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis	84 HP

Table 3/3

Número do catálogo	Carga estática
24563-131	11 kgf
24563-132	11 kgf
24563-133	11 kgf
24563-134	11 kgf
24563-135	11 kgf
24563-136	11 kgf

Número do catálogo	Carga estática
24563-431	11 kgf
24563-432	11 kgf
24563-433	11 kgf
24563-434	11 kgf
24563-435	11 kgf
24563-436	11 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE