

Grampo de aterramento para tubulação de água/gás



nVent ERICO PermaGround Water and Gas Pipe Ground Clamp is engineered of high-strength 6061-T6 aluminum alloy and are used for connecting copper or aluminum conductors to copper water pipe, galvanized pipe or steel conduit. The conductor and pipe range taking capabilities make this connector ideal for installations requiring long ground wire runs.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Bronze com silicone de alta resistência

Usado para conectar condutores de cobre a tubulações de água metálicas, hastes de aterramento ou tubulações de gás flexíveis (CSST), com encaixes hexagonais de latão

Conformidade com os requisitos da edição de 2009 do NFPA® 54, NFGC® (National Fuel Gas Code, Código dos EUA para Gás Combustível) e NEC® (National Electric Code, Código Elétrico dos EUA) para ligar tubos de aço inoxidável corrugado (CSST) de sistemas de tubulação de gás ao condutor de aterramento do sistema elétrico do edifício

Versão SH para aplicações externas

ESPECIFICAÇÕES


Para uso externo: Não
Material: Silicon Bronze

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do tubo, nominal (Ø)	Tamanho do tubo, real (Ø)	Largura hexagonal (W)	Tamanho do condutor
--------------------	------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------

CWP1J	710261	1/2" - 1"	12.7 - 25.4 mm	25.4 - 31.75 mm	#10 sólido - #2 sólido, 6 mm ² Solid - 25 mm ² Stranded
CWP2J	710263	1 1/4" - 2"	31.8 - 50.8 mm	38.1 - 54 mm	#10 sólido - #2 filamentado, 6 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE