


Novastar Steel Door

Concessionárias de energia



CERTIFICAÇÕES



RECURSOS

St, 1.5 mm

Opening angle 180°, incl. grounding

Can be assembled at front and rear

Lock (2233x) with key

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número do catálogo	Cor	Color Code	Altura	Product Type	Rack Height	Tipo
25230-020	Black Grey	RAL 7021	323 mm	Cabinet Door	6 U	Steel Door
26230-020	Light Grey	RAL 7035	323 mm	Cabinet Door	6 U	Steel Door
25230-021	Black Grey	RAL 7021	422 mm	Cabinet Door	9 U	Steel Door
26230-021	Light Grey	RAL 7035	422 mm	Cabinet Door	9 U	Steel Door
25230-022	Black Grey	RAL 7021	555 mm	Cabinet Door	12 U	Steel Door
26230-022	Light Grey	RAL 7035	555 mm	Cabinet Door	12 U	Steel Door
25230-023	Black Grey	RAL 7021	733 mm	Cabinet Door	16 U	Steel Door
26230-023	Light Grey	RAL 7035	733 mm	Cabinet Door	16 U	Steel Door
25230-024	Black Grey	RAL 7021	911 mm	Cabinet Door	20 U	Steel Door
26230-024	Light Grey	RAL 7035	911 mm	Cabinet Door	20 U	Steel Door
25230-025	Black Grey	RAL 7021	1133 mm	Cabinet Door	25 U	Steel Door
26230-025	Light Grey	RAL 7035	1133 mm	Cabinet Door	25 U	Steel Door
25230-030	Black Grey	RAL 7021	736 mm	Cabinet Door	29 U	Steel Door
26230-030	Light Grey	RAL 7035	736 mm	Cabinet Door	29 U	Steel Door
25230-026	Black Grey	RAL 7021	1534 mm	Cabinet Door	34 U	Steel Door
26230-026	Light Grey	RAL 7035	1534 mm	Cabinet Door	34 U	Steel Door
25230-027	Black Grey	RAL 7021	1711 mm	Cabinet Door	38 U	Steel Door
26230-027	Light Grey	RAL 7035	1711 mm	Cabinet Door	38 U	Steel Door

Número do catálogo	Cor	Color Code	Altura	Product Type	Rack Height	Tipo
25230-028	Black Grey	RAL 7021	1933 mm	Cabinet Door	43 U	Steel Door
26230-028	Light Grey	RAL 7035	1933 mm	Cabinet Door	43 U	Steel Door
25230-029	Black Grey	RAL 7021	2111 mm	Cabinet Door	47 U	Steel Door
26230-029	Light Grey	RAL 7035	2111 mm	Cabinet Door	47 U	Steel Door

Table 2/2

Número do catálogo	Largura
25230-020	553 mm
26230-020	553 mm
25230-021	553 mm
26230-021	553 mm
25230-022	553 mm
26230-022	553 mm
25230-023	553 mm
26230-023	553 mm
25230-024	553 mm
26230-024	553 mm
25230-025	553 mm
26230-025	553 mm
25230-030	553 mm

Número do catálogo	Largura
26230-030	553 mm
25230-026	553 mm
26230-026	553 mm
25230-027	553 mm
26230-027	553 mm
25230-028	553 mm
26230-028	553 mm
25230-029	553 mm
26230-029	553 mm

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE