

Kit de conector para junta de trilho, sinalização, estilo XS



Os conectores de junção nVent ERICO Cadweld devem ser soldados no boleto do perfil do trilho nos limites da barra de junção. Para garantir a integridade da conexão, a solda deve ser feita usando material de soldagem nVent ERICO Cadweld.

CARACTERÍSTICAS

Fornece resistência elétrica constante

Resistência superior à corrosão

Os terminais de conector em estilo XS são estanhados para impedir contaminação antes da instalação

Instalação fácil com treinamento mínimo do instalador

Equipamento de instalação simples e altamente portátil

Igualmente utilizável em trilhos antigos, usados ou novos

Altamente durável

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Estilo do terminal de ligação	Inclui esmeril	Tamanho do condutor	Comprimento da ligação
SBS24882	Cadmium Bronze, Copper	Bare, Tinned	XS	Não	3/16" Bondstrand	165.1mm

Table 2/2


Número de catálogo	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Diâmetro (Ø)
SBS24882	111.1 mm	19.05 mm	4.8 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O kit contém: (100) bonds, (200) F80 alloy welding material, (2) replacement molds, (1) flint ignitor, (1) mold cleaner, and (5) grinding wheels (if applicable).

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5" (114 mm) diameter (7/8" arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE