

# Barreira de transientes universal, modem/telefone



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Barreira de propósito geral proporciona proteção de circuitos e transdutores de baixa tensão

O projeto de base e plugue separados permite substituição do módulo sem o desligamento do circuito


Proteção em múltiplos estágios e proteção fina contra sobre-tensão ajudam a garantir mínimas tensões residuais de surtos chegando aos equipamentos sensíveis

## ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	UTBTA
Número do artigo	702850
Tensão operacional contínua máxima (Uc)	280 V
Corrente de carga nominal (IL)	160mA
Frequência	15 MHz
Resistência de loop	1 Ω
Corrente máxima de descarga (Imax), por modo	0.5kA 8/20 μs

Número de catálogo	UTBTA
Tecnologia	Gas Discharge Tube (GDT) PTC
Nível de proteção de tensão (Up), L-L @ corrente	480 V @ 3 kA
Conexão, filamento	1 - 4 mm <sup>2</sup>
Instalação	35 mm top hat DIN rail
Temperatura	-20 to 65 °C
Material do gabinete	UL® 94V-0 termoplástico
Classificação do gabinete	IP 20 NEMA®-1
Profundidade (D)	68mm
Altura (H)	90 mm
Largura (W)	18 mm
Peso unitário	0.1 kg
Certification Details	UL® 497A
Em conformidade com	ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C
Módulo de reposição	UTBTM

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

**América do Norte**

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

**Europa**

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

**Europa**

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

**APAC**

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**