

Adjustable Flat Busbar Support Kit



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Kit includes rail, insulators and mountable extension arms

Adjustable distances between phases

Adjusts quickly to accommodate multiple busbar thicknesses

High resistance to short-circuit forces

Provides excellent electrical protection for equipment

Three phase with neutral circuit

Halogen free

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Max Working Voltage, IEC (Ui)	Temperatura de trabalho	Em conformidade com	Flammability Rating
--------------------	------------------	----------	-------------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

AFBS-B600	504971	Aço, Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0
-----------	--------	--	------------	---------------	--	-----------


Table 2/3

Número de catálogo	Número do artigo	Largura do barramento	Busbar Thickness	Altura (H)	Largura (W)	A
AFBS-B600	504971	30 - 80 mm	5 - 10 mm	70 mm	549 - 749 mm	507 mm

Table 3/3

Número de catálogo	Número do artigo	B	C	Diâmetro do Parafuso (Sc)	Peso unitário
AFBS-B600	504971	61 - 176 mm	525 - 725 mm	8	2.2 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE