

Polymer Junction Box For PI Cables



nVent RAYCHEM JB-EX-XX are junction boxes with or without earth plate and external earth stud. Depending on the type, they are equipped with 10 mm² or 35 mm² terminals to allow loads up to 100 A to a power supply or other configurations such as Tees or Splices. Available in different sizes with a various number of M20 entries to accommodate multiple configurations and electrical loads.

RECURSOS

Simple and fast to install, easy to maintain

Hazardous areas approved

Available in different models and sizes for multiple configurations

Reliable during long life: 10 year product warranty available, maintenance free

ESPECIFICAÇÕES

Area Classification:	Non-Hazardous; Hazardous
Classificação IP:	IP66
Instalação:	Wall/Support Bracket Mounted
Ambient Temperature:	-55 a 55 °C

Table 1/2

Número do catálogo	Nome do item	Max Voltage	Cable Entry	Max Conductor Cross Section	Altura	Largura
1244-006384	JB-EX-20-EP	590 V	1xM25 3xM20	10 mm ²	120 mm	122 mm
1244-000579	JB-EX-21	550 V	1xM32 6xM20	10 mm ²	160 mm	160 mm
1244-000590	JB-EX-20	590 V	1xM25 3xM20	10 mm ²	120 mm	122 mm
1244-006653	JB-EX-21/35MM2	690 V	1xM40 6xM20	35 mm ²	160 mm	260 mm

Table 2/2

Número do catálogo	Nome do item	Profundidade	Light Indication Included	Earth Plate Included
1244-006384	JB-EX-20-EP	90 mm	Não	Sim
1244-000579	JB-EX-21	90 mm	Não	Não
1244-000590	JB-EX-20	90 mm	Não	Não
1244-006653	JB-EX-21/35MM2	90 mm	Não	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

América Latina

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT