

nVent ERIFLEX Flexbus HCBC Plate with PE Connection



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Rigid tinned copper part provides strong electrical contact to maintain braid expansion during compression

HCBC Plate allows Flexbus Conductor insulation to overlap the connection palm

HCBC Plate with PE connection allows conductor to be added to interconnect neutral and ground/earth

Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections

Installs quickly and easily

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper

Acabamento: Tinned

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	A	B	C	D	E
--------------------	------------------	---	---	---	---	---

FLEXPLATE50P E	508182	65 mm	100 mm	45 mm	41 mm	70 mm
FLEXPLATE100 PE	508183	115 mm	100 mm	45 mm	51 mm	70 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do orifício 1 (HS1)	Tamanho do orifício 2 (HS2)	Espessura (T)	Tamanho do condutor	Peso unitário
FLEXPLATE50P E	508182	10.5 mm	14.5 mm	5 mm	220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm²	0.49 kg
FLEXPLATE100 PE	508183	12.5 mm	18.5 mm	5 mm	960 mm², 1280 mm², 1810 mm²	0.71 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

It is mandatory to use the HCBC Clamp associated with the HCBC Plate for proper Flexbus Conductor connection.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE