

SBS-R Control Panel for Hot Water Temperature Maintenance



ESPECIFICAÇÕES

Phase Quantity:	3
Classificação IP:	IP55
Protection:	Miniature- / Earth Leakage Circuit Breaker
Instalação:	Wall Mounted
Over Voltage Protection:	Sim

Table 1/2

Número do catálogo	Nome do item	Group Quantity	Circuit Breaker Quantity	Circuit Breaker	Main Switch Current Rating	Circuit Breaker Quantity, 30 mA
1244-016639	SBS-R-HWAT-1X20A	1	1	20 A, Type C	40	1
1244-016640	SBS-R-HWAT-3X20A	1	3	20 A, Type C	40	1
1244-021423	SBS-R-HWAT-1X13A	1	1	13 A, Type C	40	1
1244-021424	SBS-R-HWAT-1X16A	1	1	16 A, Type C	40	1
1244-021425	SBS-R-HWAT-3X16A	1	3	16 A, Type C	40	1
1244-021426	SBS-R-HWAT-6X16A	2	1	16 A, Type C	40	2

Table 2/2

Número do catálogo	Nome do item	Altura	Largura	Profundidade	Housing Material
1244-016639	SBS-R-HWAT-1X20A	400	300	210	Metal
1244-016640	SBS-R-HWAT-3X20A	600	400	210	Metal
1244-021423	SBS-R-HWAT-1X13A	400	300	210	Metal
1244-021424	SBS-R-HWAT-1X16A	400	300	210	Metal
1244-021425	SBS-R-HWAT-3X16A	600	400	210	Metal
1244-021426	SBS-R-HWAT-6X16A	600	600	210	Metal

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

América Latina

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT