


Horizontal Rail, Front, Type L-KD, Light, Short Lip, 84 HP

NÚMERO DE CATÁLOGO

34560-184



Combinations of horizontal rails and side panels

	Standard rail	Standard rail with short lip	Standard rail with short lip and rear panel	Standard rail with short lip and rear panel and side panel
Standard rail	-	+	+	+
Standard rail with short lip	+	+	+	+
Standard rail with short lip and rear panel	+	+	-	-
Standard rail with short lip and rear panel and side panel	+	+	-	-

Legend: + = can be combined, - = combination not recommended

The horizontal rail with a short lip makes a clean design to the assembled front panel.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Standard rail at the front

Installation at top and bottom

Short lip (L-KD)

< 28 HP not to print

Aluminum extrusion, anodized finish, conductive contact surface

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Rack Width: 84HP

Quantidade por embalagem: 1

Acabamento: Anodized

Length: 431.8mm

Material: Alumínio

Família de produtos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Product Type: Horizontal Rail

Tipo: Light, KD

Works With: Subracks; Cases

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE