

Inpac 19" Chassis



The nVent SCHROFF Inpac chassis, provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies and also can be used for desktop applications.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Grounding/earthing kit optional

RAL 7030 powder coat finish

For assembly with 19" components or individually with mounting plates

Three rows of ventilation slots in base for air inlet

Aluminum construction with die-cast front and rear frames

IP 20, in accordance with IEC 60529

External dimensions in accordance with IEC 60297-3-101

Grounding/earthing connectors to: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 part 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1/A1

Modifications such as cutouts or paint available

ESPECIFICAÇÕES

Rack Width: 84HP

Product Type: Case

Família de produtos: Inpac

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Profundidade	Quantidade por embalagem	Instalação	Em conformidade com	EMC Shielding
10828-151	3U	254.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Não
10828-152	3U	314.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Não
10828-153	3U	374.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Não
10828-154	3U	434.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Não
10828-156	4U	254.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Não
10828-157	4U	314.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Não
10828-158	4U	374.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Não
10828-159	4U	434.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Não
10828-168	6U	374.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Não
10828-169	6U	434.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Não
10828-171	2U	254.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Não
10828-172	2U	314.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Não
10828-173	2U	374.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Não

Table 2/2

Número de catálogo	Acabamento	Material	Static Load	Envio rápido
10828-151	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio, Aço	15kg	Não
10828-152	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio, Aço	15kg	Não

Número de catálogo	Acabamento	Material	Static Load	Envio rápido
10828-153	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio, Aço	15kg	Não
10828-154	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio, Aço	15kg	Não
10828-156	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio, Aço	15kg	Não
10828-157	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio, Aço	15kg	Não
10828-158	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio, Aço	15kg	Não
10828-159	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio, Aço	15kg	Não
10828-168	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio, Aço	15kg	Não
10828-169	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio, Aço	15kg	Não
10828-171	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio, Aço	15kg	Não
10828-172	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio, Aço	15kg	Não
10828-173	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio, Aço	15kg	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Max. installation space when fitting 19" components is 75 HP.

Scope of delivery includes screws to fix rear and front panels.

Cover and base plate available in other colors.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE