


Static Handle Alu-Profile in Trapezoid Form



The static Alu-profile handle, trapezoid form can be mounted to a front panel for extraction of the PCB.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Aluminium profile handle

ESPECIFICAÇÕES


Material:	Aluminio
Acabamento:	Anodized
Works With:	Front Panels
Product Type:	Handle
Tipo:	Static

Table 1/1

Número de catálogo	Rack Width	Quantidade por embalagem	Tipo de alça	Cor	Largura (W)	Envio rápido
20809-281	3HP	1	Aluminum Profile	Silver	13.8mm	Não
20809-284	6HP	1	Aluminum Profile	Silver	29mm	Não
20809-286	8HP	1	Aluminum Profile	Silver	39.2mm	Não
20809-289	12HP	1	Aluminum Profile	Silver	59.6mm	Não
20809-291	21HP	1	Aluminum Profile	Silver	105.2mm	Não
20809-292	28HP	1	Aluminum Profile	Silver	140.8mm	Não
20809-293	42HP	1	Aluminum Profile	Silver	212mm	Não
30809-428		1	Aluminum Profile	Silver	1000mm	Não
20809-282	4HP	1	Aluminum Profile	Silver	18.9mm	Não
20809-283	5HP	1	Aluminum Profile	Silver	24mm	Não
20809-285	7HP	1	Aluminum Profile	Silver	34.1mm	Não
20809-287	9HP	1	Aluminum Profile	Silver	44.3mm	Não
20809-288	10HP	1	Aluminum Profile	Silver	49.4mm	Não
20809-290	14HP	1	Aluminum Profile	Silver	69.7mm	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE