

Varistar CP Flat Top Cover With Cutouts

Rack top cover with cut out zones. Brushes, edge protection or cover panle have to chosen from the accessory range.



CARACTERISTICAS

Flat top cover with cutouts

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet/Rack Top Cover
Código de cor: RAL 7021
Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Acabamento	Tipo
21630-034	600mm	1000mm	1	Black Grey	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Cutout
21630-042	800mm	1200mm	1	Black Grey	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Cutout
21630-041	800mm	1100mm	1	Black Grey	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Cutout

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Acabamento	Tipo
21630-040	800mm	1000mm	1	Black Grey	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Cutout
21630-036	600mm	1200mm	1	Black Grey	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Cutout
21630-035	600mm	1100mm	1	Black Grey	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Cutout

Table 2/2

Número de catálogo	Envio rápido
21630-034	Não
21630-042	Não
21630-041	Não
21630-040	Não
21630-036	Não
21630-035	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order brushes, cover panels from the accessory range.

Please purchase the grounding kit separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE