

## Platina de montagem para MGRP, GMP

A placa de montagem em aço contribui para acelerar a montagem das caixas MGRP, uma vez que pode ser trabalhada facilmente e equipada com componentes antes de ser montada.



### CARACTERISTICAS

---

Descrição: Platina de montagem para caixas MGRP.

Material: Aço galvanizado de 1.5 mm, 2.5 mm para GMP1656E.

Quantidade por embalagem: 1 unidade.

Placa de montagem em aço

## ESPECIFICAÇÕES

**Acabamento:** Galvanizado  
**Material:** Aço Galvanizado

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Espessura	Tamanho do painel	Material do gabinete	Envio rápido
GMP0808E	75mm	80mm	1.5mm	64 x 69mm	Polyester	Não
GMP0811E	75mm	110mm	1.5mm	64 x 98mm	Polyester	Não
GMP0816E	75mm	160mm	1.5mm	64 x 148mm	Polyester	Não
GMP0819E	75mm	190mm	1.5mm	64 x 178mm	Polyester	Não
GMP1212E	120mm	122mm	1.5mm	107 x 108mm	Polyester	Não
GMP1222E	120mm	220mm	1.5mm	107 x 206mm	Polyester	Não
GMP1616E	160mm	160mm	1.5mm	144 x 144mm	Polyester	Não
GMP1626E	160mm	260mm	1.5mm	144 x 244mm	Polyester	Não
GMP1636E	160mm	360mm	1.5mm	144 x 344mm	Polyester	Não
GMP2526E	250mm	255mm	1.5mm	233 x 238mm	Polyester	Não
GMP2540E	250mm	400mm	1.5mm	233 x 383mm	Polyester	Não
GMP4140E	405mm	400mm	1.5mm	385 x 385mm	Polyester	Não
GMP1656E	160mm	560mm	2.5mm	144 x 543mm	Polyester	Não

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**