

Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened



IP55 Steel Door with lever handle and up to 4-Point locking (>2000mm).

CARACTERÍSTICAS

Height of connection plate 400 mm

Connection plate can be assembled on top or bottom

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with up to 4-point locking

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet Door

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Grau de proteção	Quantidade por embalagem	Cor
21630-372	38U	1800mm	600mm	IP55	1	
21630-373	38U	1800mm	800mm	IP55	1	
21630-374	42U	2000mm	600mm	IP55	1	
21630-375	42U	2000mm	800mm	IP55	1	

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Grau de proteção	Quantidade por embalagem	Cor
21630-376	47U	2200mm	600mm	IP55	1	
21630-377	47U	2200mm	800mm	IP55	1	
21630-711	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Black Grey
21630-712	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Black Grey
21630-713	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Black Grey
21630-714	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Black Grey
21630-715	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Black Grey
21630-716	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Black Grey

Table 2/2

Número de catálogo	Código de cor	Acabamento	Locking Type	Material	Envio rápido
21630-372		Pintura electrostática com Acabamento Texturado	3-Point Locking	Aço, Stainless Aço	Não
21630-373		Pintura electrostática com Acabamento Texturado	3-Point Locking	Aço, Stainless Aço	Não
21630-374		Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking	Aço, Stainless Aço	Não
21630-375		Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking	Aço, Stainless Aço	Não
21630-376		Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking	Aço, Stainless Aço	Não

Número de catálogo	Código de cor	Acabamento	Locking Type	Material	Envio rápido
21630-377		Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking	Aço, Stainless Aço	Não
21630-711	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	3-Point Locking	Aço	Não
21630-712	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	3-Point Locking	Aço	Não
21630-713	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking	Aço	Não
21630-714	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking	Aço	Não
21630-715	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking	Aço	Não
21630-716	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking	Aço	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please purchase the grounding kit separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE