

Platine de montagem | Armários de instalação no solo, MP



A placa de montagem em aço contribui para acelerar a montagem do armário, uma vez que pode ser trabalhada facilmente e equipada com componentes antes de ser montada.

CARACTERISTICAS

Descrição: Platine de montagem standard. Para montar uma platina adicional é necessário o kit MPA 06 que se pede em separado. Pode montar-se também na lateral de um armário desde que se utilize o Kit MPS ou deslizada lateralmente com o perfil deslizante MTS. Para cargas pesadas em ambientes com vibração

Material: Aço galvanizado de 3 mm.

Quantidade por embalagem: 6000 N.

Carga máxima: 6000N.

Requisitos de montagem: Usar MPA para montar a MP dentro do armário.

Nota: para 1600 mm de largura, a placa de montagem é fornecida como duas placas de montagem com 800 mm de largura e uma placa intermédia.

ESPECIFICAÇÕES

Espessura: 3mm
Acabamento: Galvanizado
Material: Aço Macio

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Altura da placa de montagem	Largura da placa de montagem
MP1606	1600mm	600mm	25mm	1494mm	494mm
MP1608	1600mm	800mm	25mm	1494mm	694mm
MP1806	1800mm	600mm	25mm	1694mm	494mm
MP1808	1800mm	800mm	25mm	1694mm	694mm
MP2006	2000mm	600mm	25mm	1894mm	494mm
MP2008	2000mm	800mm	25mm	1894mm	694mm
MP1212	1200mm	1200mm	25mm	1094mm	1094mm
MP1612	1600mm	1200mm	25mm	1494mm	1094mm
MP1812	1800mm	1200mm	25mm	1694mm	1094mm
MP1816	1800mm	1600mm	25mm	1694mm	1494mm
MP2012	2000mm	1200mm	25mm	1894mm	1094mm
MP2016	2000mm	1600mm	25mm	1894mm	1494mm
MP1206	1200mm	600mm	25mm	1094mm	494mm
MP1208	1200mm	800mm	25mm	1094mm	694mm
MP1406	1400mm	600mm	25mm	1294mm	494mm
MP1408	1400mm	800mm	25mm	1294mm	694mm

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Altura da placa de montagem	Largura da placa de montagem
MP1610	1600mm	1000mm	25mm	1494mm	894mm
MP1810	1800mm	1000mm	25mm	1694mm	894mm
MP2010	2000mm	1000mm	25mm	1894mm	894mm
MP2210	2200mm	1000mm	25mm	2094mm	894mm
MP2212	2200mm	1200mm	25mm	2094mm	1094mm
MP1804	1800mm	400mm	25mm	1694mm	294mm
MP1805	1800mm	500mm	25mm	1694mm	394mm
MP2004	2000mm	400mm	25mm	1894mm	294mm
MP2005	2000mm	500mm	25mm	1894mm	394mm
MP2206	2200mm	600mm	25mm	2094mm	494mm
MP2208	2200mm	800mm	25mm	2094mm	694mm
MP1410	1400mm	1000mm	25mm	1294mm	894mm
MP1412	1400mm	1200mm	25mm	1294mm	1094mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Nota: para 1600 mm de largura, a placa de montagem é fornecida como duas placas de montagem com 800 mm de largura e uma placa intermédia.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE