

Tejadilho, URH



Uma tampa de proteção contra chuva em poliéster proporciona abrigo através de um tejadilho com inclinação e protege os componentes instalados da queda de água acumulada para o interior do armário quando a porta é aberta.

CARACTERISTICAS

Descrição: Proteção extra para uso externo. Furos de ventilação podem ser perfurados na parte superior do armário. Quando montado, o grau de proteção do armário é IP 44.

Material: Poliéster reforçado com fibra de vidro.

Acabamento: RAL 7035.

Fornecimento: 1 peça com acessórios de montagem.

Requisitos de montagem: Os Tejadilhos requerem suportes especiais de montagem na parede UWB02. Quatro pontos de fixação para fixar o tejadilho estão marcados no painel superior. O tejadilho não pode ser usado quando os armários estão unidos, algumas combinações estão disponíveis mediante solicitação. É necessária mecanização.

Rain hoods are not compatible with combined enclosures

If the enclosure is to be mounted to a wall, the wall mounting brackets, UWB02, must be used

When the rain hood is mounted, the enclosure's protection degree is IP44

Extra protection for outdoor use

Ventilation holes can be drilled in the top of the enclosure

Glass fibre reinforced polyester

1 piece with mounting accessories

Rain hoods require special wall mounting brackets UWB02

Four fixing points for securing the rain hood are marked off in the top panel

The rain hood cannot be used when the enclosures are joined, some combinations are available on request. Machining is required

Package quantity: 1 with mounting hardware

ESPECIFICAÇÕES

Cor:	Light Gray
Material:	Polyester
Código de cor:	RAL 7035
Acabamento:	Smooth

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Família de produtos	Envio rápido
URH10032	53mm	1040mm	340mm	Polyester	Wall Mounted	Não
URH7532	53mm	790mm	340mm	Polyester	Wall Mounted	Não
URH5032	53mm	540mm	340mm	Polyester	Wall Mounted	Não
URH12532	53mm	1290mm	340mm	Polyester	Wall Mounted	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE