

nVent CADDY Speed Link SLK Locking Device



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Push/pull keyless release allows easy adjustments

Low-profile locking device minimizes visual impact

Cable spread of 90 degrees allows positioning the device closer to the load

Keyless release tubes are easy to operate while wearing gloves

Double-sided locking mechanism enables simple height adjustment

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Wire Rope Diameter	Height (H)	Width (W)	Thickness (T)
SLK2R10	196770	Steel, Polypropylene, Zinc Alloy	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2C200	196600	Steel, Polypropylene, Zinc Alloy	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm

Număr de catalog	Article Number	Material	Wire Rope Diameter	Height (H)	Width (W)	Thickness (T)
SLK3C200	196730	Steel, Polypropylene, Zinc Alloy	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm


Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Angle (a)	Certifications
SLK2R10	196770	90 ° Max	ITB, UL, cUL
SLK2C200	196600	90 ° Max	cUL, ITB, UL
SLK3C200	196730	90 ° Max	

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Locking devices are only to be used with nVent CADDY Speed Link wire spools and accessories with the same specified Wire Rope Diameter as the locking device. Do not use with any other wires.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

