

Janelas de alumínio transparentes, ADA



Os componentes montados na porta do armário estão protegidos pela janela de visualização, mas podem facilmente ser utilizados abrindo apenas a janela de visualização, enquanto a porta do armário pode permanecer fechada. Os componentes estão protegidos do ambiente e de operações indesejadas quando a janela de visualização está fechada.

CARACTERISTICAS

Descrição: Janela de visualização quando usada em combinação com o kit de montagem ADAMK. A fechadura de dupla barra 3 mm pode ser substituída por qualquer tipo de incerto, ou punho. Aumenta a profundidade do armário em 10 mm.

Material: Alumínio e acrílico de 3 mm de espessura.

Acabamento: Alumínio anodizado.

Protecção: Cumpre IP 54.

Quantidade por embalagem: 1 janela de visualização.

To replace the standard door

Can be used in combination with swing frame, modular chassis or inner door

The double-bit 3 mm lock can be replaced by any optional insert or handle

It increases the enclosures depth by 10 mm (ADA) or 35 mm (ADAB)

Can also be used as a viewing window when used in combination with mounting kit ADAMK/ADABMK

Includes mounting hardware

Number of locks: 1

ESPECIFICAÇÕES

Material: Alumínio

Acabamento: Mill

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Quantidade de trincos	Window Size	Number of Locking Devices
ADA03030	300mm	300mm	30mm	1	226 x 226mm	1
ADA04030	400mm	300mm	30mm	1	326 x 226mm	1
ADA04040	400mm	400mm	30mm	1	326 x 326mm	1
ADA04060	400mm	600mm	30mm	1	326 x 526mm	1
ADA05030	500mm	300mm	30mm	1	426 x 226mm	1
ADA05040	500mm	400mm	30mm	1	426 x 326mm	1
ADAB06040	600mm	400mm	30mm	2	522 x 322mm	2
ADAB06060	600mm	600mm	30mm	2	522 x 522mm	2
ADAB06080	600mm	800mm	30mm	2	522 x 722mm	2
ADAB07050	700mm	500mm	30mm	2	622 x 422mm	2
ADAB08060	800mm	600mm	30mm	2	722 x 522mm	2
ADAB10080	1000mm	800mm	30mm	2	922 x 722mm	2
ADAB12060	1200mm	600mm	30mm	2	1122 x 522mm	2
ADAB12080	1200mm	800mm	30mm	2	1122 x 722mm	2

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE