


Speedway Cable Ladder Inside Riser, 45°



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Creates a 45° inside riser elevation change for cable tray

Provides optimal support for high-performance low voltage and data cables

Innovative SPEEDLOK integrated coupling system

Safety edge protects cables during installation

Slotted side channel, eliminating field drilling for cut-to-length applications

IEC 61537 load rating and earthing compliant

Responsive design and layout services, including seismic

SPECIFICAȚII

Finish: Hot-Dip Galvanized

Material: Oțel

Table 1/2


Număr de catalog	Article Number	Width (W)	Angle (a)	A	B	C
------------------	----------------	-----------	-----------	---	---	---

CL110X750IR45 HD	840340	750 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm
CL110X150IR45 HD	840300	150 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm
CL110X600IR45 HD	840330	600 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm
CL110X450IR45 HD	840320	450 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm
CL110X900IR45 HD	840350	900 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm
CL110X300IR45 HD	840310	300 mm	45 °	286 mm	193 mm	290 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	D
CL110X750IR45HD	840340	80 mm
CL110X150IR45HD	840300	80 mm
CL110X600IR45HD	840330	80 mm
CL110X450IR45HD	840320	80 mm
CL110X900IR45HD	840350	80 mm
CL110X300IR45HD	840310	80 mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

