


HFF Steel Nailing Plate



The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.

Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.

CARACTERISTICAS

Designed for use with the A12 coupler families

Positively locks onto the hexagon-shaped coupler

Easy to install

No special tools required

ESPECIFICAÇÕES

Material: Spring Steel

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Length (L)	Largura hexagonal (W)
EL1416HFF	152850	14 mm, 16 mm	#5	15M	50mm	22 mm
EL2225HFF	154420	22 mm, 25 mm	#7, #8	25M	70mm	36 mm
EL1012HFF	152840	10 mm, 12 mm	#3, #4	10M	50mm	17 mm
EL1820HFF	152860	18 mm, 20 mm	#6	20M	50mm	27 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Altura (H)
--------------------	------------------	------------


EL1416HFF	152850	5 mm
EL2225HFF	154420	5 mm
EL1012HFF	152840	5 mm
EL1820HFF	152860	5 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Can also be used on A2N couplers.

Always wear gloves when installing plates to couplers.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE