

Rack de perete pentru răcire, negru, DCHL-B

Data Solutions



Rack-ul nVent Data Solutions Wall-of-Cool este o structură de susținere modulară proiectată pentru implementarea și darea în exploatare a răcitoarelor de ușă spate la capacitate completă, fără a depinde de o structură de clădire pentru stabilitate. Structura permanentă permite aducerea dulapurilor de rețea direct lângă rack și fixarea acestora cu o clemă, pentru poziționare ușoară a rack-ului și dulapului pe roți.

CARACTERISTICI

Cadru din oțel de calibru 10, structură sudată cu flanșă interioară din oțel de calibru 12.

Instalare simplă, pentru a permite instalarea de către o singură persoană. Proiectat pentru a fi ancorat pe podea pentru autosuficiență.

Puncte de montare disponibile pentru susținerea traseului de cablu suspendat.

Caracteristici de grupare pentru a susține un design de perete complet cu ventilatoare pentru implementări de rack și dulap pe roți.

Se integrează direct cu nVent RDHX Pro standard, fără modificări, precum și cu alți producători terți de rack-uri.

Soluție clasificată de stabilitate UL dovedită, pentru a asigura siguranța.

Compatibil cu aplicații de alimentare în partea superioară și inferioară, cu intrare de furtun cu podea ridicată.

Finisajele includ RAL9005 (negru).

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Product Type	Product Family	Width	Depth	Height	Protection Rating
DWC42U600B	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	600mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U750B	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	750mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U800B	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	800mm	368mm	2046mm	UL2416

Număr de catalog	Product Type	Product Family	Width	Depth	Height	Protection Rating
DWC48U600B	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	600mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U750B	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	750mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U800B	Air/Liquid Heat Exchanger	Cooling	800mm	368mm	2313mm	UL2416

Table 2/2

Număr de catalog	Material	Color	Color Code	Finish	Thickness	Weight
DWC42U600B	Oțel Zincat	Black	RAL 9005	Vopsit Pulbere	2.59mm	40.82kg
DWC42U750B	Oțel Zincat	Black	RAL 9005	Vopsit Pulbere	2.59mm	45.36kg
DWC42U800B	Oțel Zincat	Black	RAL 9005	Vopsit Pulbere	2.59mm	49.9kg
DWC48U600B	Oțel Zincat	Black	RAL 9005	Vopsit Pulbere	2.59mm	49.9kg
DWC48U750B	Oțel Zincat	Black	RAL 9005	Vopsit Pulbere	2.59mm	54.43kg
DWC48U800B	Oțel Zincat	Black	RAL 9005	Vopsit Pulbere	2.59mm	58.97kg

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE