



Mounting Plate for 19" Case and Subrack, 28 HP, 220 mm Board Length

Power Utilities

NÚMERO DE CATÁLOGO

34562-749



Material	HP	W	w	D
34562745	28	146,87	137,16	112,50
34562749	28	146,87	137,16	172,50
34562753	28	146,87	137,16	232,50
34562757	28	146,87	137,16	292,50
34562746	42	217,99	208,28	112,50
34562750	42	217,99	208,28	172,50
34562754	42	217,99	208,28	232,50
34562758	42	217,99	208,28	292,50
34562747	63	324,67	314,96	112,50
34562751	63	324,67	314,96	172,50
34562755	63	324,67	314,96	232,50
34562759	63	324,67	314,96	292,50
34562748	84	431,35	421,64	112,50
34562752	84	431,35	421,64	172,50
34562756	84	431,35	421,64	232,50
34562760	84	431,35	421,64	292,50
34562870	84	431,35	421,64	352,50
34562871	84	431,35	421,64	412,50

Mounting plate for heavy components or proprietary electronic assemblies. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO and EuropacPRO.

Guide rails Type 4,4" and type strengthened cannot be used in combination with a mounting plate. Top / bottom cover which will be inserted into the groove of the light (type L) horizontal rails cannot be used in combination with a mounting plate.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

For assembly of heavy components

Mounting plate, full width: The mounting plate is as wide as the subrack/system case and is fixed to the side panels

Mounting plate, partial width: The partial width mounting plate fixed to the side panel by means of an assembly strip

The chassis plate can't be combined with EMC top- / bottom covers

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Product Type: Mounting Plate

Família de produtos: EuropacPRO; RatiopacPRO; CompacPRO

Rack Width: 28 HP

Largura: 146.88 mm

Profundidade: 172.5 mm

Material: Alumínio

Quantidade por embalagem: 1

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order assembly kit for mounting plate separately.

Other versions on request.

Fixing strips required for partial width, please order separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE