

EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Slide Rail, Retrofit Shielding

Concessionárias de energia



Non-shielded subrack for Din Connector mounting EN 60603-2 , Subrack can be assembled on slide rails to support the subrack inside a cabinet.

CERTIFICAÇÕES



RECURSOS

Subrack with side panel type F ("flexible"), 19" bracket with notch for slide rail assembly

Installed load up to 11 kg

Subrack can be used with slide rails

Horizontal rails, rear, for connector mounting (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Threaded insert pre-fitted

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número do catálogo	Rack Height	Profundidade	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	EMC Gasket Type
24553-192	3 U	235 mm	1	DIN Connector	160 mm, 220 mm	Aço inoxidável

Número do catálogo	Rack Height	Profundidade	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	EMC Gasket Type
24553-193	3 U	295 mm	1	DIN Connector	160 mm, 220 mm, 280 mm	Aço inoxidável
24553-194	3 U	355 mm	1	DIN Connector	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Aço inoxidável
24553-492	6 U	235 mm	1	DIN Connector	160 mm, 220 mm	Aço inoxidável
24553-493	6 U	295 mm	1	DIN Connector	160 mm, 220 mm, 280 mm	Aço inoxidável
24553-494	6 U	355 mm	1	DIN Connector	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Aço inoxidável

Table 2/3						
Número do catálogo	Handle Included	Instalação	Em conformidade com	EMC Shielding	Product Type	Rack Width
24553-192	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis	84 HP
24553-193	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis	84 HP
24553-194	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis	84 HP
24553-492	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis	84 HP
24553-493	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis	84 HP
24553-494	Não	Rack	IEC 60297-3-103	Não	Subrack/Chassis	84 HP

Table 3/3	
Número do catálogo	Carga estática
24553-192	11 kgf
24553-193	11 kgf
24553-194	11 kgf

Número do catálogo	Carga estática
24553-492	11 kgf
24553-493	11 kgf
24553-494	11 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE