


Novastar Frame, Slim-Line

Concessionárias de energia



Aesthetic aluminum die-cast frame with 200kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.

CERTIFICAÇÕES



RECURSOS

Static load-carrying capacity 200 kg

19" plane - 33 mm at front, 60 mm at rear

Al profile, RAL 7021, incl. grounding

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número do catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Profundidade	Cor	Color Code
--------------------	-------------	--------	---------	--------------	-----	------------

28230-001	6 U	323 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-060	6 U	323 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-004	9 U	456 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-063	9 U	456 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-007	12 U	589 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-054	12 U	589 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-055	12 U	589 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-066	12 U	589 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-126	12 U	589 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-011	16 U	767 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-070	16 U	767 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-130	16 U	767 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-190	16 U	767 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-191	16 U	767 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-015	20 U	945 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-074	20 U	945 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-134	20 U	945 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-194	20 U	945 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-195	20 U	945 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021

28230-020	25 U	1167 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-079	25 U	1167 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-139	25 U	1167 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-198	25 U	1167 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-199	25 U	1167 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-029	34 U	1567 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-088	34 U	1567 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-148	34 U	1567 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-202	34 U	1567 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-203	34 U	1567 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-033	38 U	1745 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-092	38 U	1745 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-152	38 U	1745 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-206	38 U	1745 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-207	38 U	1745 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-048	43 U	1967 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-097	43 U	1967 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-157	43 U	1967 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-210	43 U	1967 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021

28230-211	43 U	1967 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-042	47 U	2145 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-101	47 U	2145 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-162	47 U	2145 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-214	47 U	2145 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-215	47 U	2145 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2				
Número do catálogo	Frame Material	Product Type	Carga estática	Tipo
28230-001	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-060	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-004	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-063	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-007	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-054	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-055	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-066	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-126	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-011	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-070	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-130	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line

Número do catálogo	Frame Material	Product Type	Carga estática	Tipo
28230-190	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-191	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-015	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-074	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-134	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-194	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-195	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-020	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-079	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-139	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-198	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-199	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-029	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-088	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-148	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-202	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-203	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-033	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line

Número do catálogo	Frame Material	Product Type	Carga estática	Tipo
28230-092	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-152	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-206	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-207	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-048	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-097	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-157	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-210	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-211	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-042	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-101	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-162	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-214	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line
28230-215	Alumínio	Cabinet/Rack Frame	200 kgf	Slim-Line

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order doors, rear panels, side panels, top cover assemblies, plinths, floors, shelves, slide rails and castors or adjustable feet separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE