


Non-Insulated Solid Conductor



CARACTERISTICI

Solid cable for a variety of applications

Available in smaller spool sizes for convenience

LPA and LPC parts are used for lightning protection system downconductor or grounding applications

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Conductor Size	Cross Section	Diameter (Ø)
ASC0850	711530	Aluminiu	Bare	8 mm Solid	50.3mm ²	8 mm
RSCC8100	197860	Oțel	Hot-Dip Galvanized	1/0 Solid	50.3mm ²	8 mm
RSCC2SS830	197685	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	Bare	1/0 Solid	50.3mm ²	8 mm
RC-ET-8	198210	Copper	Tinned	1/0 Solid	50.2mm ²	8 mm
RC-EC-8	198160	Copper	Bare	1/0 Solid	50.2mm ²	8 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Length (L)	Unit Weight	Complies With
------------------	----------------	------------	-------------	---------------


ASC0850	711530	50m	0.14 kg	
RSCC8100	197860	125m	0.4 kg	
RSCC2SS830	197685	30m	0.4 kg	
RC-ET-8	198210	100m	0.45 kg	
RC-EC-8	198160	100m	0.45 kg	IEC® EN 62561-2

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Unit weight is per foot (0.3048 m).

Cut-to-order (CTO) lengths are available for an additional charge.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE