

Varistar CP Cabinet Frame, Seismic

Concessionárias de energia

Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.

RECURSOS

St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated

Earthquake resistance to Bellcore Zone 4

Welded seismic frame with strengthening brackets, RAL 7021

Dynamic load-carrying capacity 250 kg to IEC 61587-2

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número do catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Profundidade	Shock and Vibration Tolerance	Cor
20630-358	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-359	33 U	1600 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-360	33 U	1600 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-361	33 U	1600 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-362	38 U	1800 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-363	38 U	1800 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-364	38 U	1800 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey

Número do catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Profundidade	Shock and Vibration Tolerance	Cor
20630-365	38 U	1800 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-366	42 U	2000 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-367	42 U	2000 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-368	42 U	2000 mm	600 mm	1000 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-369	42 U	2000 mm	600 mm	1200 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-370	42 U	2000 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-371	42 U	2000 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-372	42 U	2000 mm	800 mm	1000 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-373	42 U	2000 mm	800 mm	1200 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-374	47 U	2200 mm	600 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-375	47 U	2200 mm	600 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-376	47 U	2200 mm	800 mm	600 mm	5 g (force)	Black Grey
20630-377	47 U	2200 mm	800 mm	800 mm	5 g (force)	Black Grey

Table 2/3

Número do catálogo	Color Code	Em conformidade com	Frame Material	Material	Product Type	Carga estática
20630-358	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-359	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-360	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf

Número do catálogo	Color Code	Em conformidade com	Frame Material	Material	Product Type	Carga estática
20630-361	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-362	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-363	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço		Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-364	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-365	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-366	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-367	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-368	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-369	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-370	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-371	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-372	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-373	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-374	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-375	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-376	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf
20630-377	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Aço	Aço	Cabinet/Rack Frame	1600 kgf

Table 3/3

Número do catálogo	Tipo	Works With
20630-358	Soluções sísmicas	Varistar CP
20630-359	Soluções sísmicas	Varistar CP
20630-360	Soluções sísmicas	Varistar CP
20630-361	Soluções sísmicas	Varistar CP
20630-362	Soluções sísmicas	Varistar CP
20630-363	Soluções sísmicas	Varistar CP
20630-364	Soluções sísmicas	Varistar CP
20630-365	Soluções sísmicas	Varistar CP
20630-366	Soluções sísmicas	Varistar CP
20630-367	Soluções sísmicas	Varistar CP
20630-368	Soluções sísmicas	Varistar CP
20630-369	Soluções sísmicas	Varistar CP
20630-370	Soluções sísmicas	Varistar CP
20630-371	Soluções sísmicas	Varistar CP
20630-372	Soluções sísmicas	Varistar CP
20630-373	Soluções sísmicas	Varistar CP
20630-374	Soluções sísmicas	Varistar CP
20630-375	Soluções sísmicas	Varistar CP

Número do catálogo	Tipo	Works With
20630-376	Soluções sísmicas	Varistar CP
20630-377	Soluções sísmicas	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order attachments and components separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE