

NRG-DM Digital Timer Thermostat



nVent RAYCHEM NRG-DM is a digital timer thermostat for electrical floor heating equipped with a large display and intuitive software. Eco Design compliant thanks to the following functions: Adaptive start control. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550).

RECURSOS

Easy to use, intuitive navigation: large LCD display with blue back light

3 operating modes: event mode or weekly schedule to reduce energy; boost mode or temporary override; constant mode

Energy efficient adaptive function

Optimum heat management, with 4 sensor modes

Reliable during long life: 12 year total care warranty available, maintenance free

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/5

Número do catálogo	Nome do item	Power Supply	Measuring Range	Adjustable Differential	Regulation Type	Max Contact Voltage
1244-015152	R-NRG-DM	230 V	5 – 40 °C	Não	On/Off	230 V

Table 2/5

Número do catálogo	Nome do item	Max Contact Load	Sensor/Feeler Type	Temperature Control Class	Control Characteristic	Remote Operation
1244-015152	R-NRG-DM	13 A	Resistance Sensor	IV	PID	Não

Table 3/5

Número do catálogo	Nome do item	Switching Program Quantity	Power Consumption, Standby	Classificação IP	RAL Number	Cor

1244-015152	R-NRG-DM	7	0.4 W	IP21	9010	Clear White
-------------	----------	---	-------	------	------	-------------

Table 4/5

Número do catálogo	Nome do item	IFTTT Support Available	Clock Type	Clock Model	Self Learning	Altura
1244-015152	R-NRG-DM	Não	Day Clock	Digital	Sim	82 mm

Table 5/5

Número do catálogo	Nome do item	Largura	Profundidade
1244-015152	R-NRG-DM	82 mm	40 mm

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

América Latina

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT