


# Separator de Intrare Cablu Conectat, CCFD



Cu santurile CCFD de fixare, dimensionarea deschiderii cadrului poate fi ajustata în functie de garnitura care este utilizata.

## STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

## CARACTERISTICI

Descriere: Cu santurile CCFD de fixare, dimensionarea deschiderii cadrului poate fi ajustata în functie de garnitura care este utilizata. Un clic sonor confirma instalarea corecta. Configuratia intrarii de cablu flexibil va permite sa raspundeti la diferite cerinte pentru cabluri, linii, tuburi, conducte pneumatice si hidraulice.

Finisaj: Negru

Inflamabilitate: UL94 V-0

Material: Poliamida 6,6/TPE

Cantitate pachet: 5 bucati

Protecție: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilizare doar în interior)

Temperatură de rezistență: Între -40°C și +90°C

SPECIFICAȚII

| Table 1/1        |        |       |        |          |           |       |
|------------------|--------|-------|--------|----------|-----------|-------|
| Număr de catalog | Height | Width | Depth  | Material | Finish    | Color |
| CCFD1            | 5mm    | 45mm  | 17.7mm | Plastic  | Untreated | Black |
| CCFD2            | 25mm   | 45mm  | 17.7mm | Plastic  | Untreated | Black |
| CCFD4            | 45mm   | 45mm  | 17.7mm | Plastic  | Untreated | Black |
| CCFD6            | 70mm   | 45mm  | 17.7mm | Plastic  | Untreated | Black |

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE