

Intrare Cablu Conectată în Interior, CCFI



Gama CCFI este un sistem modular de intrare pentru cabluri rapid, sigur și versatil, care oferă etansări sigure și eliberarea de tensiune pentru cablurile pre-asamblate și neasamblate, cu sau fără conectori.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

CARACTERISTICI

Livrare: Cadru + santuri pentru CCFGS

Descriere: Intrarea de cablu CCFI se assemblează rapid și ușor. Este fabricată dintr-un plastic rezistent, răforsat cu fibră de sticlă. Având clasa IP66, garnitura de spumă ajută la asigurarea unei etansări optime. Sistemul este livrat pregătit cu santuri pentru garnituri mici (CCFGS). Garniturile CCFG trebuie comandate separat. Separatoarele CCFD pot fi cumparate separat dacă este necesară o configurație diferită.

Finisaj: Negru

Inflamabilitate: UL94 V-0

Material: Poliamida 6,6/TPE

Cantitate pachet: 1 bucată

Protecție: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilizare doar în interior)

Temperatură de rezistență: Între -40°C și +120°C

Grommets sold separately

Alternate inlays/dividers for different grommet configurations sold separately

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Cable Entry Quantity	Cutout Size	Height	Width	Depth	Material
CCFI816	8	91 x 46mm	126mm	70mm	19.6mm	Plastic
CCFI14	6	46 x 46mm	81mm	70mm	19.6mm	Plastic
CCFI1024	10	113 x 46mm	153mm	70mm	19.6mm	Plastic
CCFI610	6	113 x 46mm	106mm	70mm	19.6mm	Plastic

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE