

AMC Filler Module With Pull-Handle



This AdvancedMC filler module consists of a stainless steel front panel without LEDs and has EMC gaskets on the left hand and bottom side. The filler module is fixed into the chassis card guide by a snap in plastic nose. The module can be used to cover an empty slot, to ensure EMC shielding and close the front to seal air leaks into the chassis. These filler modules can be used in AdvancedMC Carriers and in MicroTCA slots. It doesn't require a locking bar.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

In accordance with AMC.0 R2.0 specification

Shielded filler modules are used to close unused slots

pull handle to extract sub-assembly

The optional air baffle (airflow adjustable) can be used to direct chassis airflow

ESPECIFICAÇÕES

Família de produtos: AdvancedMC
Tipo: Filler Module
Product Type: System Module

Table 1/1

Número de catálogo	Design Feature	Material	Acabamento	Quantidade por embalagem	Envio rápido
20849-248	Mid-Size	Aluminio	Passivated	1	Não
20849-024	Full-Size	Aço inoxidável		1	Não

Número de catálogo	Design Feature	Material	Acabamento	Quantidade por embalagem	Envio rápido
20849-022	Compact	Aço inoxidável		1	Não
20849-250	Full-Size	Aluminio	Passivated	1	Não
20849-106	Mid-Size	Aço inoxidável		1	Não
20849-251	Full-Size	Aluminio	Passivated	1	Não
20849-107	Mid-Size	Aço inoxidável		1	Não
20849-025	Full-Size	Aço inoxidável		1	Não
20849-249	Mid-Size	Aluminio	Passivated	1	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE