


Varistar Top Cover Fan, Height 38 mm, 162 m³/h

NÚMERO DE CATÁLOGO

23130-165



Top covers with fans are compact active cooling units which do not consume rack space. The Varistar fan for top cover comes with high specifications.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Varistar Top Cover Fan, Height 38 mm, 162 m³/h

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Product Type: Fan

Família de produtos: Varistar

Works With: Varistar CP

Tensão AC: 230V

Profundidade: 119mm

Frequency: 50/60 Hz

Airflow @ 50 Hz: 162m³/h

Airflow @ 60 Hz: 192m³/h

Noise Level @ 50 Hz: 37dB(A)

Noise Level @ 60 Hz: 41dB(A)

Power @ 50 Hz: 15W

Power @ 60 Hz: 14W

Max Static Pressure @ 50 Hz: 73Pa

Max Static Pressure @ 60 Hz: 88Pa

Temperatura ambiente: 70°C

Altura: 38mm

Largura: 119mm

Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Material: Aço

Quantidade por embalagem: 1

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE