


EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Rugged Side Panel



A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Perforation degree 58%

ESPECIFICAÇÕES

Rack Width:	84HP
Material:	Aluminio
Product Type:	Cover Plate
Família de produtos:	EuropacPRO
Acabamento:	Passivated
Tipo:	Perforated
Works With:	Subracks

Table 1/1

Número de catálogo	Profundidade	Quantidade por embalagem	Unidade de embalagem	Torque	Envio rápido
24568-004	175mm	2	Pair	2.1N·m	Não

Número de catálogo	Profundidade	Quantidade por embalagem	Unidade de embalagem	Torque	Envio rápido
24568-008	235mm	2	Pair	2.1N·m	Não
24568-012	295mm	2	Pair	2.1N·m	Não
24568-032	275mm	2	Pair	2.1N·m	Não
24568-036	277.75mm	2	Pair	2.1N·m	Não
24568-016	295mm	2	Pair	2.1N·m	Não
24568-020	355mm	2	Pair	2.1N·m	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

A top cover locking mechanism is optionally available that also fixes the top cover in the front and rear guide rail.

4 stainless steel EMC contact strips per subrack are required for shielding, please order separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE