

Placa Intrare Cabluri din Plastic | Cofrete cu montaj pe perete, EHTC



Cable/Tube diameter (mm)	EHTC2125G	EHTC213G	EHTC2135G	EHTC2150G
5-7	4		4	
6-10		3		
6-14			12	
7-12				49
7-13	16			
8-14 / 7-10			16	
10-14			2	
12-18	4			
14-20 / 5-10				1
15-25			1	
17-32				
20-26 / 12-15	1			
24-54		2		
30-59		1		

Presetupa de cablu din plastic tip FL21 este o soluție flexibilă de management al cablurilor, care ar trebui montată direct pe dulap după ce acesta a fost fabricat sau prin utilizarea unei plăci de intrare adaptoare și a unor scule standard, ceea ce va reduce costurile de montaj.

CARACTERISTICI

Descriere: Placă intrare cabluri potrivită pentru ghidarea cablurilor și a diferitelor tipuri de tuburi. Se montează direct pe adaptorul AFA. A se verifica secțiunea Managementul Cablurilor.

Material: Diferite tipuri de polimeri ranforșați cu o placă de oțel. Fără halogen și protecție UV.

Protecție: Conform IP 65.

Finisaj: RAL 7035.

Cantitate pachet: 1 bucată împreună cu accesoriile de montare.

SPECIFICAȚII

Thickness: 3mm
Color: Light Gray
Material: Oțel Zincat
Finish: Vopsit Pulbere
Color Code: RAL 7035

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Gland Plate Type	Enclosure Material	Product Family
EHTC2150G	25mm	216mm	84mm	FL21	Oțel Zincat	Wall Mounted
EHTC213G	25mm	216mm	84mm	FL21	Oțel Zincat	Wall Mounted
EHTC2135G	41mm	214mm	82mm	FL21	Oțel Zincat	Wall Mounted
EHTC2125G	25mm	216mm	84mm	FL21	Oțel Zincat	Wall Mounted

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE