

Varistar CP Base Plate, One-Piece

The base plate is solid and covers the base of the cabinet.



CARACTERISTICAS

The base plate is solid and covers the base of the cabinet

Is assembled from outside

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet/Rack Base

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento
21630-629	600mm	600mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-630	600mm	800mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-635	800mm	600mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-636	800mm	800mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-628	600mm	300mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-631	600mm	900mm	1			Hot-Dip Galvanized

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento
21630-632	600mm	1000mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-637	800mm	900mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-638	800mm	1000mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-320	600mm	300mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-322	600mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-323	600mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-324	600mm	900mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-325	600mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-326	600mm	1100mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-327	600mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento
21630-330	800mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-331	800mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-332	800mm	900mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-333	800mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-334	800mm	1100mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-335	800mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-633	600mm	1100mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-634	600mm	1200mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-639	800mm	1100mm	1			Hot-Dip Galvanized
21630-640	800mm	1200mm	1			Hot-Dip Galvanized

Table 2/2

Número de catálogo	Envio rápido
21630-629	Não

Número de catálogo	Envio rápido
21630-630	Não
21630-635	Não
21630-636	Não
21630-628	Não
21630-631	Não
21630-632	Não
21630-637	Não
21630-638	Não
21630-320	Não
21630-322	Não
21630-323	Não
21630-324	Não
21630-325	Não
21630-326	Não
21630-327	Não
21630-330	Não
21630-331	Não
21630-332	Não

Número de catálogo	Envio rápido
21630-333	Não
21630-334	Não
21630-335	Não
21630-633	Não
21630-634	Não
21630-639	Não
21630-640	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

This base plate is used for applications which don't require cable entry from the base.

Please purchase the grounding kit separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE