


Varistar CP Flat Top Cover With Pre-Cutout Zones



Rack top cover with micro perforated cut out zones.
Brushes, edge protection or cover panle have to chosen
form the accessory range.

CARACTERISTICAS

Flat top cover with pre-cutout zones

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet/Rack Top Cover

Código de cor: RAL 7021

Material: Aço

Table 1/1

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Tipo	Envio rápido
21630-457	600mm	600mm	1	Black Grey	Cutout	Não
21630-458	600mm	800mm	1	Black Grey	Cutout	Não
21630-459	600mm	900mm	1	Black Grey	Cutout	Não
21630-005	600mm	1000mm	1	Black Grey	Cutout	Não
21630-460	800mm	600mm	1	Black Grey	Cutout	Não
21630-461	800mm	800mm	1	Black Grey	Cutout	Não

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Tipo	Envio rápido
21630-462	800mm	900mm	1	Black Grey	Cutout	Não
21630-024	800mm	1000mm	1	Black Grey	Cutout	Não
21630-012	600mm	1100mm	1	Black Grey	Cutout	Não
21630-023	600mm	1200mm	1	Black Grey	Cutout	Não
21630-026	800mm	1200mm	1	Black Grey	Cutout	Não
21630-025	800mm	1100mm		Black Grey	Cutout	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order brushes, cover panels from the accessory range.

Please purchase the grounding kit separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE