

Varistar CP Heavy-Load Cross Member



Side crossbar to support 19" uprights in a 800 mm wide cabinet supporting 1600 kg static load. The hole pattern allows easy reccessment of the 19" plane in 25 mm increments.

CARACTERISTICAS

Side crossbar to support 19" uprights in a 800 mm wide cabinet supporting 1600 kg static load

Hole pattern allows easy reccessment of the 19" plane in 25 mm increments

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Bracket
Material: Aço
Works With: Varistar CP

Table 1/2

Número de catálogo	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento	Unidade de embalagem
24630-008	1000mm	4	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Pair
24630-091	900mm	4	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Pair
24630-090	800mm	4	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Pair

Número de catálogo	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento	Unidade de embalagem
24630-089	600mm	4	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Pair
24630-010	1200mm	4	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Pair
24630-009	1100mm	4	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Pair

Table 2/2

Número de catálogo	Envio rápido
24630-008	Não
24630-091	Não
24630-090	Não
24630-089	Não
24630-010	Não
24630-009	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE