

Varistar CP Side Panel With Quick-Release Fastener and Lock

Varistar Side Panels with Quick-Release Fastener without grounding kit.



CARACTERÍSTICAS

Steel, 1 mm

Side panel without grounding kit

Safety lock kit included

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet/Rack Panel

Grau de proteção: IP20

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor
21630-285	24U	1200mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-286	24U	1200mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-289	29U	1400mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-290	29U	1400mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-293	33U	1600mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor
21630-294	33U	1600mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-297	38U	1800mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-298	38U	1800mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-302	42U	2000mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-303	42U	2000mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-304	42U	2000mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-064	42U	2000mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-306	47U	2200mm	600mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-307	47U	2200mm	800mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-308	47U	2200mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-070	47U	2200mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-287	24U	1200mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-288	24U	1200mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-291	29U	1400mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-292	29U	1400mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-295	33U	1600mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-296	33U	1600mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-299	38U	1800mm	900mm	2	Black Grey	RAL 7021

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor
21630-300	38U	1800mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-065	42U	2000mm	1100mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-066	42U	2000mm	1200mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-071	47U	2200mm	1100mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-072	47U	2200mm	1200mm	2	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Acabamento	Material	Tipo	Envio rápido
21630-285	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-286	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-289	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-290	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-293	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-294	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-297	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-298	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-302	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não

Número de catálogo	Acabamento	Material	Tipo	Envio rápido
21630-303	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-304	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-064	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-306	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-307	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-308	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-070	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-287	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-288	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-291	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-292	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-295	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-296	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-299	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-300	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não

Número de catálogo	Acabamento	Material	Tipo	Envio rápido
21630-065	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-066	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-071	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não
21630-072	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço	Side Panel, Quick Release	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please purchase the grounding kit separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE