

## Varistar ETSI Panel/Slide Mount



Varistar ETSI 23" rack for housing telephone (primarily), computer, audio, and other equipments. It is compatible with the Slim-Line Frame.

### CERTIFICATIONS

---



### CARACTERISTICAS

---

Suitable for Slim-Line frame only

Finish AlZn

St, 2 mm

## ESPECIFICAÇÕES

**Product Type:** Slide Mount  
**Material:** Aço

| Table 1/1          |        |                          |                      |                        |              |
|--------------------|--------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| Número de catálogo | Altura | Quantidade por embalagem | Acabamento           | Tipo                   | Envio rápido |
| 23130-051          | 1200mm | 2                        | Aluminum-Zinc Plated |                        | Não          |
| 23130-056          | 2200mm | 2                        | Aluminum-Zinc Plated | ETSI Panel Slide Mount | Não          |
| 23130-055          | 2000mm | 2                        | Aluminum-Zinc Plated | ETSI Panel Slide Mount | Não          |
| 23130-054          | 1800mm | 2                        | Aluminum-Zinc Plated | ETSI Panel Slide Mount | Não          |
| 23130-053          | 1600mm | 2                        | Aluminum-Zinc Plated | ETSI Panel Slide Mount | Não          |
| 23130-052          | 1400mm | 2                        | Aluminum-Zinc Plated | ETSI Panel Slide Mount | Não          |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Shelves available on request.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**