

Plăci de separare pentru cofrete și dulapuri industriale MCS și MCD, SPD



Această placă de separare din oțel separă dulapurile asociate, menținând în același timp clasificarea IP și creează spații individuale pentru montajul componentelor.

CARACTERISTICI

Descriere: Separă două MCS/MCD dulapuri asociate.

Material: Oțel zincat de 1,5 mm.

Cerințe montaj: Pentru a obține etanșare IP 43 | TIP 1 se utilizează garnitura SPDG. Suportii/ Kit-ul CCJ sunt necesari pentru a monta SPD în interiorul dulapului. Pentru asocierea dulapurilor se utilizează kitul CCM și CCI. Garnitura SPDEG trebuie folosită pentru carcasa EMI.

Cantitate pachet: 1 bucată.

SPECIFICAȚII

Thickness: 1.5mm
Material: Oțel Zincat
Finish: Oțel Zincat

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material	Quick Ship
SPD1805	1800mm	13mm	406mm	Oțel Zincat	No
SPD1804	1800mm	13mm	306mm	Oțel Zincat	No
SPD1806	1800mm	13mm	506mm	Oțel Zincat	No
SPD2005	2000mm	13mm	406mm	Oțel Zincat	No
SPD2004	2000mm	13mm	306mm	Oțel Zincat	No
SPD2006	2000mm	13mm	506mm	Oțel Zincat	No
SPD2008	2000mm	13mm	706mm	Oțel Zincat	No
SPD2206	2200mm	13mm	506mm	Oțel Zincat	No
SPD2208	2200mm	13mm	706mm	Oțel Zincat	No
SPD1205	1200mm	13mm	500mm	Oțel Zincat	No
SPD1405	1400mm	13mm	500mm	Oțel Zincat	No
SPD1605	1600mm	13mm	500mm	Oțel Zincat	No

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE