

Strut Beam Clamp with U-Bolt



CARACTERISTICI

Complete with U-bolt and nuts

Requires installation in pairs

SPECIFICAȚII

Table 1/3

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Strut Type	Rod Size (RS)	Flange Thickness (FT)
ZTA602HD	388006	Oțel	Hot-Dip Galvanized	A (41 x 41 mm), AA (83 x 41 mm), D (62 x 41 mm), E (83 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA603HD	388066	Oțel	Hot-Dip Galvanized	DD (124 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA601S6	387710	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA601HD	387701	Oțel	Hot-Dip Galvanized	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max

Table 2/3

Număr de catalog	Article Number	Width (W)	Thickness (T)	A	B	C
ZTA602HD	388006	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	140 mm
ZTA603HD	388066	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	180 mm
ZTA601S6	387710	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	110 mm
ZTA601HD	387701	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	95 mm


Table 3/3

Număr de catalog	Article Number	Static Load
ZTA602HD	388006	5000N
ZTA603HD	388066	5000N
ZTA601S6	387710	5000N
ZTA601HD	387701	5000N

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Static Load is based on one pair of Strut Beam Clamps.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și

avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

