

Устройство для извлечения с защелками/устройство для вставки с защелками 107-73

CATALOG NUMBER

107-73



Устройство серии 107-73 обеспечивает механическое усиление 4,2 : 1 при вставке и извлечении печатных плат с контактом разъема высокой плотности и несколькими разъемами. Предназначено для корпусов из листового металла, имеющих U-образный канал для активации. Будучи изготовленной из алюминиевого сплава 6061-T6, серия 107-73 идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Рычаг фиксируется на печатной плате

Толщина печатной платы 1,6 мм (0,063 дюймов), 2,4 мм (0,093 дюймов), 3,2 мм (0,125 дюймов)

Помогает при вставке и извлечении плат

Доступно с черной анодированной или прозрачной химической пленкой

Механическое усиление 4,2:1

Предназначено для применения в корпусах из листового металла

Изготовлен из алюминия

PRODUCT ATTRIBUTES

Product Type: PCB Inserter/Extractor
With Pin: Нет
Material: Алюминий

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	+971.4.378.1700
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	Bangalore, India
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	+91.80.6715.2001
	Warsaw, Poland	Singapore	Istanbul, Turkey
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	+90.216.250.7374
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	Chat with us:
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	nvent.com/schroff
	Chat with us:	Chat with us:	
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE