

Varistar CP Steel Door, Plain With 1-Point Locking

Power Utilities

Varistar CP Steel Door Single Point Locking for IP 20 applications.

FEATURES

Steel door with single point locking for IP 20 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Catalog Number	Rack Height	Высота мм	Ширина мм	Locking Type	Color	Color Code
21630-400	24 U	1200 mm	600 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-401	24 U	1200 mm	800 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-493	24 U	1200 mm	600 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-494	24 U	1200 mm	800 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-402	29 U	1400 mm	600 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-403	29 U	1400 mm	800 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-495	29 U	1400 mm	600 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-496	29 U	1400 mm	800 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021

CatalogNumber	Rack Height	Высота мм	Ширина мм	Locking Type	Color	Color Code
21630-404	33 U	1600 mm	600 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-405	33 U	1600 mm	800 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-497	33 U	1600 mm	600 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-498	33 U	1600 mm	800 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-406	38 U	1800 mm	600 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-407	38 U	1800 mm	800 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-499	38 U	1800 mm	600 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-500	38 U	1800 mm	800 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-002	42 U	2000 mm	600 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-009	42 U	2000 mm	800 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-501	42 U	2000 mm	600 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-502	42 U	2000 mm	800 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-003	47 U	2200 mm	600 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-010	47 U	2200 mm	800 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-503	47 U	2200 mm	600 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-504	47 U	2200 mm	800 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-004	52 U	2450 mm	600 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021
21630-011	52 U	2450 mm	800 mm	Single Point Locking	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Catalog Number	Complies With	Product Type	Protection Rating	Type	Works With
21630-400	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-401	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-493	IEC 61587-1	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-494	IEC 61587-1	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-402	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-403	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-495	IEC 61587-1	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-496	IEC 61587-1	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-404	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-405	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-497	IEC 61587-1	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-498	IEC 61587-1	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-406	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-407	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-499	IEC 61587-1	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-500	IEC 61587-1	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-002	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-009	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP

Catalog Number	Complies With	Product Type	Protection Rating	Type	Works With
21630-501	IEC 61587-1	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-502	IEC 61587-1	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-003	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-010	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-503	IEC 61587-1	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-504	IEC 61587-1	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-004	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP
21630-011	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Cabinet Door	IP20	Steel Door	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order lever handle with push button separately.

Please purchase the grounding kit separately.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE