

Interscale для Mini-ITX, Охлаждение за счет теплопроводности



корпуса Small Form Factor с интегрированной системой защиты от электромагнитных помех и кондуктивного охлаждения для плат Mini-ITX на основе инновационной и гибкой платформы nVent SCHROFF Interscale.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Корпус модульной конструкции, состоящий из 3 частей (собственно корпуса, верхней крышки и передней панели), простая сборка

Вырез для панели ввода-вывода Mini-ITX, разъем питания (Phoenix Contact, 0710028) и выключатель питания (Schurter, MCS 18 Front)

Встроенная защита от ЭМС

Доступны другие размеры, формы, размещение вырезов, и трафаретная печать

Прочная конструкция, требующая всего четырех винтов

Установленные шпильки для крепления печатных плат

Цвет RAL 7016

SPECIFICATIONS

Высота мм:	94mm
Глубина мм:	189mm
Material:	Алюминий
Type:	Настольный корпус

Product Family: Interscale
Protection Rating: IP30
Color Code: RAL 7016
Product Type: Small Form Factor Case

Table 1/2

Catalog Number	Design Feature	Package Quantity	Cooling	Color	Finish	Ширина мм
14830-005	10 mm Fins	1	Conduction Cooled	Anthracite Grey	Powder Coated	184mm
14830-006	20 mm Fins	1	Conduction Cooled	Anthracite Grey	Powder Coated	184mm

Table 2/2

Catalog Number	Quick Ship
14830-005	No
14830-006	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Совместимы только указанные принадлежности Interscale.

Модифицированные или изготавливаемые по спецификации заказчика корпуса доступны по запросу.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE