

Neutral Bar for TD Distribution Blocks



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Attaches to four pole distribution blocks for increased wire capacity

Direct electrical connection

Strong mechanical assembly

Transparent protection cover

Halogen free

RoHS compliant


Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	NB-125A	NB-160A
Article Number	563841	563201
Max Current Rating, IEC	125A	160A
Short Term Withstand Current (Icw) 1s	4.5kA	6.2kA
Peak Short Circuit Current (Ipk)	30kA	35kA

Număr de catalog	NB-125A	NB-160A
Line Side Number of Connections	3	4
Line Side Compact Stranded Wire Size	10 - 25 mm ²	10 - 35 mm ²
Line Side Stranded Wire Size - Ferrule	6 - 16 mm ²	10 - 25 mm ²
Load Side Number of Connections	9	10
Load Side Compact Stranded Wire Size	2,5 - 6 mm ²	2,5 - 16 mm ²
Load Side Stranded Wire Size - Ferrule	1,5 – 6 mm ²	1,5 – 16 mm ²
Depth (D)	37.4mm	41.4mm
Height (H)	34.3 mm	34.3 mm
Width (W)	142 mm	170 mm
Unit Weight	0.17 kg	0.2 kg
For Use With	TD-100-125AL (563830) TD-100-125ALL (563840)	TD-160A (563200) TD-160AL (563990)
Flammability Rating	UL® 94V-0	UL® 94V-0
Complies With	IEC® 60947-7-1	IEC® 60947-7-1

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE