

Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS) – Tragarmlösungen

Verbessern Sie Komfort und Produktivität Ihrer Mitarbeiter mit flexiblen, modularen Tragarmlösungen

Die Tragarmlösungen des MMS-Portfolios von nVent HOFFMAN bieten eine breite Palette an modularen und konfigurierbaren ergonomischen Tragarmoptionen.

Die Systeme bieten die erforderliche Flexibilität und Anpassbarkeit, um den individuellen Komfortbedürfnissen der Arbeiter sowie den spezifischen Platzverhältnissen gerecht zu werden.

- ✓ Zahlreiche Optionen für unterschiedliche maximale Traglasten
- ✓ Einfache Konfiguration für spezifische Anforderungen wie beispielsweise beengte Platzverhältnisse oder vertikale Montage
- ✓ So konstruiert, dass die Komponenten – z. B. Tragarme, Halterungen und Verbindungsstücke – frei kombiniert werden können, um die Montage von Schnittstellen an Wänden, auf Sockeln oder am Maschinengehäuse zu ermöglichen.



1
Einfache Konfiguration

2
Einfache Montage und Anpassung vor Ort

3
Gebrauchsfertig lieferbar

ANWENDUNGSLEITFADEN

So wählen Sie die richtigen Komponenten für Ihr MMS-System

1. Wählen Sie Nennlast und Material

	COMPACT-SERIE <ul style="list-style-type: none"> • Kosteneffizient • Anpassbar an Umgebung vor Ort • Breite Palette an Traglastoptionen 			SYSPEND-SERIE <ul style="list-style-type: none"> • Attraktives, modernes und klares Design • Anpassbar an Umgebung vor Ort • Installation durch eine Person möglich • Ideal für schwere Industrieanwendungen 		
	Compact-Serie 2	Compact-Serie 4	CS480	Syspend 180-Max	Syspend 281-Max	Syspend Sanitary
						
Max. Traglast	45,8 kg/101 lbs	152,9 kg/337 lbs	40,6 kg/89,6 lbs	81,6 kg/180 lbs	127,5 kg/281 lbs	40,8 kg/90 lbs
Material	Aluminium	Stahl	Gebürsteter Edelstahl 304	Aluminium	Aluminium	Polierter Edelstahl 304
IP-Schutzart	IP55	IP55	IP66	IP65	IP65	IP66/IP69K

2. Wählen Sie die Montageoption: Wand, Boden oder Maschine



3. Wählen Sie Tragarme in der erforderlichen Länge



4. Wählen Sie Verbindungs- und Winkelstücke für die Anpassung an die Einsatzumgebung



5. Montage



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTe

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum von oder lizenziert durch nVent Services GmbH oder seine Tochtergesellschaften. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

HOFFMAN-SLSH-N00331-HMI-DE-2509